



Broca Portátil Silver Strip
Manual de instruções
REF: AESB8041

Broca Portátil Silver Strip
Reservado aos profissionais

Broca portátil com 35000 Rpm

Modo de usar:

Ligue o cabo ao equipamento e à caneta. Ligue o equipamento mantendo o botão "Start/Pause" premido. Rode o regulador de velocidade para a direita para aumentar as RPM's. Pode pausar pressionando o botão "Start/Pause". Troque a direcção do equipamento pressionando o botão "F/R". Desligue o equipamento mantendo o botão "Start/Pause" premido.

Avisos / Precauções:

Não entorne qualquer líquido no equipamento.

Mantenha-o em local seco e fresco.

Quando não estiver a utilizar, desligue o equipamento.

Evite manter o equipamento ligado ao carregador por mais tempo do que o necessário.

Especificações técnicas:

Potência: 50W

Rotação: 35000 RPM's

Dimensões: 193 x 149 x 55mm

Distribuído por:
ACBB Nails - Import & Export, LDA
Largo Elina Guimarães,
Nº6 2675-345 Odivelas, Portugal
telf: +351 215 880 283 acbbnails@hotmail.com



Broca Portátil Silver Strip
Manual de instruções
REF: AESB8041

Broca Portátil Silver Strip
Reservado aos profissionais

Broca portátil com 35000 Rpm

Modo de usar:

Ligue o cabo ao equipamento e à caneta. Ligue o equipamento mantendo o botão "Start/Pause" premido. Rode o regulador de velocidade para a direita para aumentar as RPM's. Pode pausar pressionando o botão "Start/Pause". Troque a direcção do equipamento pressionando o botão "F/R". Desligue o equipamento mantendo o botão "Start/Pause" premido.

Avisos / Precauções:

Não entorne qualquer líquido no equipamento.

Mantenha-o em local seco e fresco.

Quando não estiver a utilizar, desligue o equipamento.

Evite manter o equipamento ligado ao carregador por mais tempo do que o necessário.

Especificações técnicas:

Potência: 50W

Rotação: 35000 RPM's

Dimensões: 193 x 149 x 55mm

Distribuído por:
ACBB Nails - Import & Export, LDA
Largo Elina Guimarães,
Nº6 2675-345 Odivelas, Portugal
telf: +351 215 880 283 acbbnails@hotmail.com